

Протокол № 13 от 02.09.2024г. об итогах закупки способом запроса ценовых предложений

Амангельды

02 сентября 2024 года 12 часов 00мин

1. КТП «Амангельдинская районная больница», 110200 Костанайская область с.Амангельды ул. Дуйсенбина 74 объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

№ лота	Наименование товара	Характеристика товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, Выделенная для закупки (тенге)
1	Облучатель	Облучатель бактерицидный потолочный ОБН-01/30 (ТЭ) экранированный Исполнение – настенный. Режим работы – в присутствии людей Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 30 м²/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 40 Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономно электроэнергии, плановый поджиг и увеличивает срок службы ламп. В облучателе используются одна бактерицидная лампа - закрытая. Закрытая лампа находится внутри корпуса облучателя и может использоваться в постоянном режиме. С помощью радиометра и экранирующего устройства (крышки облучателя), регулируемой тремя винтами, обеспечивается равномерный допустимый УФ поток по длине всего шелевого зазора для эксплуатации в присутствии людей. Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ-излучения в нижней зоне помещения (ниже 2,0м) не более 0,001 Вт/м2 на расстоянии 1,5м от пола; в верхней зоне (выше 2 м) не менее 1Вт/м² на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 1шт Тип лампы –безозоновая Излучение в диапазоне – 254 нм Ресурс лампы – 10800 ч. Цоколь – G13 Габаритные размеры – 940х160х130 мм Масса нетто. не более – 4,8 кг Рекомендуемый размер помещения:14,42м2	шт	1	149000,0	149000,0

2	Облучатель	Облучатель бактерицидный щелевой ОБН-02/30 (ТЭ) экранированный Исполнение – настенный. Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 120 м²/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 80 Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономно электроэнергию, плавный пуск и увеличивает срок службы ламп. Прямое облучение в отсутствие людей с интенсивностью УФ-излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 1,0 Вт/м² Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ-излучения в нижней зоне помещения (ниже 2,0м) не более 0,001 Вт/м² на расстоянии 1,5м от пола; в верхней зоне (выше 2 м) не менее 1Вт/м² на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 2шт Тип лампы –безозоновая Излучение в диапазоне – 254 нм Ресурс лампы – 10800 ч. Цоколь – G13 Имеет два режима работы: Режим 1. «применение в присутствии людей» Закрыва лампа расположена внутри корпуса облучателя. С помощью радиометра и экранирующего устройства (крышки облучателя), регулируемой тремя винтами, обеспечивается равномерный допустимый УФ поток по длине всего целевого зазора для эксплуатации в присутствии людей. Режим 2. «интенсивное обеззараживание в отсутствие людей» Режим включения ламп — раздельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя. В комплектацию входит (двухклавишный выключатель, 4-х жильный кабель) Габаритные размеры – 940х160х160 мм Масса нетто, не более – 4,95 кг Рекомендуемый размер помещения :70,33м²	шт	2	154000,0	308000,00
3	Фартук рентгенозащитный	Фартук рентгенозащитный двухсторонний ФРД-0.35/0.25.Эквивалент 0.35.(перед)/0.25(спина) мм Pb,размер ММ (46-54)	шт	1	217000,0	217000,0
4	Пакет для сбора мед отходов 500*600 класс А	Пакет для сбора мед отходов 500*600 класс А (черный), толщина 28 микрон, со стяжкой	шт	20	1000,0	20000,00

	Итого						694000,00
--	-------	--	--	--	--	--	-----------

2. Заявка на участие в закупке представлена:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН	Дата и время подачи заявки	Статус заявки
1	ТОО «Альфа-Медикал» г. Костанай, ул. Красная, д. 73А	60440003504	27.08.2024г. 09 часов 37 мин	допущен
2	ТОО «Ультрамедтех КЗ»	170740026299	28.08.2024 г. в. 11 часов 07 мин	допущен

3. Запроса ценовых предложений признано по прилагаемой перечню БИН 060440003504 ТОО «Альфа-Медикал» г. Костанай, ул. Красная, д. 73А, по следующим позициям:

№ лота	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, Выделенная для закупки (тенге)
3	Фартук рентгенозащитный	Фартук рентгенозащитный двухсторонний ФРД-0.35/0.25. Эквивалент 0.35 (перед)/0.25 (спина) мм Рb, размер ММ (46-54)	шт	1,00	180000,00	180 000,00
4	Пакет для сбора мед отходов 500*600 класс А	Пакет для сбора мед отходов 500*600 класс А (черный), толщина 28 микрон, со стяжкой	шт	1000,00	19,00	19 000,00
	Итого					199000,00

3. Запроса ценовых предложений признано по прилагаемой перечню БИН 170740026299 ТОО «Ультрамедтех КЗ» г. Петропавловск, ул. Проезд 5 Сенной 59, Фактический /почтовый адрес: ул. Интернациональная 98 по следующим позициям:

№ лота	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, Выделенная для закупки (тенге)
--------	---------------------	-----------------------	----------	--------	-------------	---------------------------------------

I	Облучатель	Облучатель бактерицидный шелевой ОБН-01/30 (ТЭ) экранированный Исполнение – настенный. Режим работы – в присутствии людей Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 30 м³/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 40 Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономно электроэнергии, плавный пуск и увеличивает срок службы ламп. В облучателе используются одна бактерицидная лампа - закрытая. Закрытая лампа находится внутри корпуса облучателя и может использоваться в постоянном режиме. С помощью радиометра и экранирующего устройства (крышки облучателя), регулируемой тремя винтами, обеспечивается равномерный допустимый УФ поток по длине всего шелевого затора для эксплуатации в присутствии людей. Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ-излучения в нижней зоне помещения (ниже 2,0м) не более 0,001 Вт/м2 на расстоянии 1,5м от пола; в верхней зоне (выше 2 м) не менее 1Вт/м² на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 1шт Тип лампы –безозоновая Излучение в диапазоне – 254 нм Ресурс лампы – 10800 ч. Цоколь – G13 Габаритные размеры – 940x160x130 мм	шт	1,00	76000,00	76000,00
---	------------	--	----	------	----------	----------

2	Облучатель	Облучатель бактерицидный щелевой ОБН-02/30 (ТЭ) экранированный Исполнение – настенный Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 120 м³/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 80 Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономно электроэнергии, плавный пуск и увеличивает срок службы ламп. Прямое облучение в отсутствие людей с интенсивностью УФ-излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 1,0 Вт/м² Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ-излучения в нижней зоне помещения (ниже 2,0м) не более 0,001 Вт/м² на расстоянии 1,5м от пола; в верхней зоне (выше 2 м) не менее 1Вт/м² на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 2шт Тип лампы –безозоновая Излучение в диапазоне – 254 нм Ресурс лампы – 10800 ч. Щоколь – G13 Имеет два режима работы: Режим 1.«применение в присутствии людей» Закрытая лампа расположена внутри корпуса облучателя. С помощью радиометра и экранирующего устройства (крышки облучателя), регулируемой тремя винтами, обеспечивается равномерный допустимый УФ поток по длине всего шелевого зазора для эксплуатации в присутствии людей. Режим 2. «интенсивное обеззараживание в отсутствие людей» Режим включения ламп — раздельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя. В комплектацию входит (двухклавишный выключатель, 4-х жильный кабель) Габаритные размеры – 940x160x160 мм	шт	2,00	77700,00	155 400,00
	Итого					231400,00

4.В соответствии с п.83, пп. 1) главы 4, Приказом МЗ РК от 07 июня 2023года №110, признать победителем потенциального поставщика, несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения по следующим позициям товаров: БИН 060440003504 ТОО «Альфа-Медикал» г.Костанай,ул.Краснопартизанская,д.73А

№ лота	Наименование товара	Характеристика товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, Выделенная для закупки (тенге)
1	Фартук рентгенозащитный	Фартук рентгенозащитный двухсторонний ФРД-0.35/0.25.Эквивалент 0.35 (перед)/0.25(спина) мм Рb,размер ММ (46-54)	шт	1,00	180000,00	180 000,00
2	Пакет для сбора мед отходов	Пакет для сбора мед отходов 500*600 класс А (черный),толщина 28 микрон,со стяжкой	шт	1000,00	19,00	19 000,00
	Итого					199000,00

4. В соответствии с п.83, пп. 1) главы 4, Приказом МЗ РК от 07 июня 2023 года №110, признать победителем потенциального поставщика, не состоявшийся в связи с представлением одного ценового предложения по следующим позициям товаров: БИН 170740026299 ТОО «Ультрамедтех КЗ» г. Петропавловск, ул. Проезд 59, Фактический /почтовый адрес: ул. Интернациональная 98

№ лота	Наименование товара	Характеристика товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, Выделенная для закупки (тенге)
1	Облучатель	Облучатель бактерицидный шелевой ОБН-01/30 (ТЭ) экранированный Исполнение – настенный. Режим работы – в присутствии людей Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 30 м³/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 40 Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономно электроэнергии, плавный пуск и увеличивает срок службы ламп. В облучателе используются одна бактерицидная лампа - закрытая. Закрытая лампа находится внутри корпуса облучателя и может использоваться в постоянном режиме. С помощью радиометра и экранирующего устройства (крышки облучателя), регулируемой тремя винтами, обеспечивается равномерный допустимый УФ поток по длине всего целевогозора для эксплуатации в присутствии людей. Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ-излучения в нижней зоне помещения (ниже 2,0м) не более 0,001 Вт/м2 на расстоянии 1,5м от пола, в верхней зоне (выше 2 м) не менее 1Вт/м² на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 1шт Тип лампы –безозоновая Излучение в диапазоне – 254 нм Ресурс лампы – 10800 ч. Цоколь – G13 Габаритные размеры – 940x160x130 мм Масса нетто, не более – 4,8 кг Рекомендуемый размер помещения: 14,42м2	шт	1,00	76000,00	76000,00

2	Облучатель	Облучатель бактерицидный щелевой ОБН-02/30 (ТЭ) экранированный Исполнение – настенный. Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 120 м³/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 80 Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономно электроэнергию, плавный пуск и увеличивает срок службы ламп. Прямое облучение в отсутствие людей с интенсивностью УФ-излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 1,0 Вт/м² Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ-излучения в нижней зоне помещения (ниже 2,0м) не более 0,001 Вт/м² на расстоянии 1,5м от пола; в верхней зоне (выше 2 м) не менее 1Вт/м² на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 2шт Тип лампы –безозоновая Излучение в диапазоне – 254 нм Ресурс лампы – 10800 ч. Цоколь – G13 Имеет два режима работы: Режим 1 «применение в присутствии людей» Закрывающаяся лампа расположена внутри корпуса облучателя. С помощью радиометра и экранирующего устройства (крышки облучателя), регулируемой тремя винтами, обеспечивается равномерный допустимый УФ поток по длине всего щелевого зазора для эксплуатации в присутствии людей. Режим 2 «интенсивное обеззараживание в отсутствие людей» Режим включения ламп — раздельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя. В комплектацию входит (двухклавишный выключатель, 4-х жильный кабель) Габаритные размеры – 940х160х160 мм Масса нетто, не более – 4,95 кг Рекомендуемый размер помещения : 70,33м²	шт	2,00	77700,00	155 400,00
	Итого					231400,00

5) Организатору закупок КТП «Амангельдинская районная больница» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запросе ценовых предложений на интернет-ресурсе Заказчика.

6) Основание: пункт 70, главы 3 Приказом МЗ РК от 07 июня 2023года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-714-40-21-8-95,21665

И. о. главного врача КТП «Амангельдинская районная больница»

Каканова Ж.Р.

